



## Superficies Especiales de Manejo de Presión - Baja Presión Continua

**APEX**  
Para una mayor calidad de vida

# ACS ZONE BARIATRIC (0103007B)



450 kg

COLCHÓN  
de REEMPLAZO



### MAYOR CONFORT

3 zonas diferentes de presión en el colchón (cabeza, cuerpo y piernas).  
Sistema inflado del asiento: incrementa automáticamente la presión de las celdas centrales cuando se incorpora al usuario.  
Ajuste de presión en 10 niveles.  
Cubierta elástica sin costuras, fabricada en poliuretano.

### MAYOR SEGURIDAD

Refuerzos laterales para prevenir caídas.  
Válvula CPR que desinfla el colchón en 10-15 segundos.  
Alarma audible y visual en caso de baja presión, fallo eléctrico y CPR.  
Filtro de aire antibacterias.  
Posibilidad de incorporar un foam de 5 cm.

El sistema ACS ZONE BARIATRIC ofrece el tratamiento para úlceras por presión hasta grado IV para pacientes con hasta 450 kilos de peso.




## DIMENSIONES Y PESOS

· Dimensión colchón:	2000 X 1220 X 254 mm
· Dimensión compresor:	380 x 158 x 268 mm
· Peso colchón:	9,5 kg
· Peso compresor:	5,5 kg
· Unidades por caja exterior:	1
· Dimensión total de la caja exterior:	740 X 450 X 510 mm
· Peso total de la caja exterior:	21,5 kg




Válvula CPR



Costura reforzada



Bed Frame Raised



Sistema inflado del asiento

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Compresor:	
Voltaje:	AC220 - 240V, 50/60 Hz - 3,0A
Máxima salida de aire (lpm):	1.300 litros / min
Rango de presión:	10 niveles
Funciones:	Botón de encendido y apagado. Bloqueo de panel. Max Firm. Sistema inflado del asiento. CPR
Alarma audible y visible que indica:	Baja presión, fallo eléctrico y CPR. Botón para silenciar la alarma
· Colchón de reemplazo (Materiales):	
Funda:	Elástica / Poliéster / PU
Celdas:	Nylon / PU (20 celdas de 20,32 cm y 2 protectores laterales de 25,4 cm)
Base:	Nylon / PU
3 zonas:	Cabeza, cuerpo y piernas
· Nivel sonoro:	56 dBA
· Peso máximo soportado:	450 kg

## GARANTÍA

- ACS ZONE BARIATRIC: 2 años\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

## CERTIFICADOS

