

ScanBeta<sup>®</sup><sub>NG</sub>



Una cama segura que se adapta a su hijo



La cama pediátrica *Invacare ScanBeta<sub>NG</sub>* ha sido desarrollada para niños menores de 12 años. *ScanBeta<sub>NG</sub>* cumple con los más altos estándares de seguridad y las especificaciones nórdicas: no hay distancias superiores a 6 cm en los laterales o en el somier.

Esta cama dispone de un mando a distancia que permite el bloqueo de funciones para evitar la utilización involuntaria. Tanto la funcionalidad del somier como las barandillas se pueden configurar para adaptarse a los requisitos individuales de cada niño.



### Estrictos con las especificaciones

La *Invacare ScanBeta<sub>NG</sub>* está rigurosamente testada para cumplir con las especificaciones de las Regulaciones Nórdicas. Diseñada con la **seguridad** como prioridad, la cama cumple con todas las normativas actuales y sus criterios de seguridad.



### Configuración

En las configuraciones disponibles encontrará, 3 versiones de **cama completa** con somier de 70cm de ancho x 160cm de largo, frenos independientes, paneles de color haya y con 3 opciones diferentes de barandillas: barandilla deslizante de 40cm de altura, barandilla semi-puerta de 80cm de altura y barandilla tipo acordeón de 80cm de altura.

La *ScanBeta<sub>NG</sub>* se puede configurar a su elección combinando las dos opciones de somier con frenos independientes o sistema de freno centralizado, elegir la altura de los paneles entre 40 u 80cm y el tipo de barandilla para estas alturas entre: deslizantes, semi-puerta o tipo acordeón. También encontrará a su disposición accesorios como protecciones de paneles y barandillas, incorporador y pegatinas para los paneles de la cama.

### Ergonomía

Se ajusta en altura de 30 a 90cm. Con la altura mínima permite al niño entrar y salir muy fácilmente de la cama. *ScanBeta<sub>NG</sub>* aporta total seguridad y comodidad, haciendo que la persona que cuida al niño esté tranquila, gracias al equipamiento a su disposición, como por ejemplo, el freno centralizado (opcional), el ajuste de altura, el mando con bloqueo de funciones o los diferentes tipos de barandillas.

### Características y opciones



En la *ScanBeta<sub>NG</sub>* el largo de las cuatro secciones del somier se ha diseñado considerando medidas infantiles hasta 12 años o corporalmente equivalente.



Mando a distancia ergonómico con bloqueo individual de funciones por seguridad.



Anclaje de seguridad que se retira y desmonta fácilmente para separar el somier de la base.

## Características y opciones



### **ScanBeta<sub>NG</sub> configurada con barandilla deslizante de 40cm**

Con barras, bonito terminado en madera color haya, mecanismo de liberación doble para incrementar la seguridad y evitar accidentes involuntarios.



### **ScanBeta<sub>NG</sub> configurada con barandillas semi-puerta de 80cm**

Con barras, bonito terminado en madera color haya, paneles que se abren 180° y mecanismo de cierre con pasadores para mayor seguridad.



### **ScanBeta<sub>NG</sub> configurada con barandillas tipo acordeón**

Con barras, bonito terminado en madera color haya, los paneles se abren 180° para minimizar el espacio tipo acordeon.



### **Configuración del somier**

La funcionalidad del somier puede ser incrementada o reducida, al añadir o quitar el pistón y la cremallera (vea la tabla en la siguiente página)



### **Asidero**

Facilita entrar o salir de la cama.



### **Incorporador**

El triángulo se puede ajustar tanto en altura como en profundidad.



### **Protecciones**

Protecciones de 2cm de grosor para los paneles y todas las versiones de barandillas.



### **Mecanismo de cierre**

Un mecanismo de cierre que puede abrirse únicamente con los dos pasadores.



### **Pegatinas**

Escoge diferentes pegatinas para decoración de los cabeceros y pieceros - se pueden colocar por el exterior o el interior.



## Invacare **ScanBeta**<sub>NG</sub> - posibles configuraciones del somier.

Fijo	
Motor en el respaldo y sección de las piernas fija.	
Motor en el respaldo y cremallera para sección de piernas	
Motor en el respaldo y en los muslos. Movimiento manual en los pies.	


\* El somier siempre incorpora motores y cremallera.

## Paneles laterales para la Invacare **ScanBeta**<sub>NG</sub>

Altura	Lateral fijo	Deslizantes	Semi-Puerta	Acordeón
400 mm	✓	✓	✓	✓
800 mm	✓		✓	✓

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Ancho exterior/ Ancho interior	Largo exterior/ Largo interior	Ajustes de altura	Dimensiones del somier	Ángulo del respaldo	Ángulo muslos	Ángulo de los pies
<b>ScanBeta</b> <sub>NG</sub>	 780 mm 720 mm	 1680 mm 1620 mm	 300 - 900 mm	 670 - 150 - 220 - 520 mm	 0 - 73°	 0 - 31°	 0 - 24°

Peso máx.  
usuario




**ScanBeta**<sub>NG</sub>

SWL 100 kg  
70 kg

## Colores de la cama y madera

Blanco Perla  
(metal)



Haya  
(madera)

